

Spécification : (exemple)

[POUR UNE CUVETTE MURALE AVEC DISPOSITIF D'ALIMENTATION PAR L'ARRIÈRE DE 38 MM (1,5 po)]

- Fonctionnement silencieux, diaphragme de robinet de chasse dissimulé TECK^{MD}
- Diaphragme résistant à la chloramine
- Fixation du diaphragme en laiton forgé
- Siège renouvelable
- **Réglage externe du volume de conservation de l'eau** (excepté sur les modèles -48 et -6) réglé en usine à 6 litres (1,6 gallon)
- Actionneur de manette métallique à « ouverture non retenue »
- Contrôle de la manette à l'épreuve du vandalisme qui peut facilement être positionné et installé à l'intérieur de 6 m (20 pi) du robinet de chasse.
- Le robinet standard s'installe sur tous les murs allant de zéro à 343 mm (13,5 po) d'épaisseur
- **Adaptateur de tuyau d'alimentation femelle en acier/cuivre de 25 mm (1 po)** avec manette ronde pour vérification de l'angle d'arrêt
- Soupape de sorties centrales/entrées réglables de 121 mm (4,75 po) plus ou moins 11 mm (7/16 po)
- Casse-vide

□ **83T140**
avec bouton-poussoir de 16 mm (5/8 po) de dia.

□ **83T141** 
avec manette oscillante

(POUR LES URINOIRS DE PRISON À ALIMENTATION À L'ARRIÈRE)

□ **83T000**
Même que 83T140 avec un bouton-poussoir de 16 mm (5/8 po) de dia. MAIS avec un tuyau en acier mâle de 38 mm (1,5 po) sur le tuyau de sortie pour l'installation d'appareil sanitaire de prison.

OPTIONS : (Ajouter le tiret et le numéro à la fin du produit requis ci-dessus)

- 6 Chasse réglée en usine à 6 litres (1,6 gallon), **sans champ réglable**
- 48 Chasse réglée en usine à 4,8 litres (1,27 gallon), **sans champ réglable**



Homologations :

- Enregistrement IAPMO à CSA B125.3 et ASSE 1037
-  Manette oscillante
Indique la conformité à la norme ICC/ANSI A117.1

(Contactez votre représentant Delta pour les homologations provinciales ou régionales.)




Approbation de l'ingénieur / de l'architecte

Modèle spécifié :

Approbation :

Date :

Remarque : Les mesures peuvent varier de ± 6 mm (0,25 po)



Remarque : Pour les outils de haute et faible pression, veuillez consulter la page FEA-81TF – section Haute pression de l'eau pour plus de détails.
Vérifier les exigences de débit avec le fabricant de la cuvette.