

Revêtements de siphon

Caractéristiques du produit

- Conforme aux normes de l'ADA et de l'UFAS
- Aucun outil requis, pour entrepreneur; fonction Tear-To-Fit accélérant la taille
- Conception universelle convenant à pratiquement toutes les applications de lavabo
- Les attaches SnapClip^{MC} lisses et affleurantes maintiennent fermement les revêtements de tuyauterie en place et sont non abrasives et réutilisables
- Vinyle antimicrobien préservant les conditions hygiéniques
- Couvercle Lock Lid^{MC} sur la valve empêchant l'utilisation interdite et permettant l'entretien
- Le capuchon d'écrou de nettoyage permet un entretien sur le siphon sans démontage
- Les nervures internes améliorent la soupape K et adoucissent l'amortissement des chocs
- Ignifuge

Numéros de modèle

PF200WH	PF202WH	PF205WH	PFEXT200WH
PF201WH	PF203WH	PF299WH	



Matériau	Vinyle moulé souple et résistant
Paroi nominale	1/8 po (3 mm) constant avec nervures internes
Duromètre	70 à 80 – Shore A
Protection contre les rayons UV	Ne pâtit pas et ne change pas de couleur
Durabilité	Presque indestructible
Garniture	Garniture à fonction E-Z Tear-To-Fit (aucun outil nécessaire)
Attaches	Attaches internes E-Z Grip, réutilisables
Couleur	Porcelaine blanche
Compatibilité	Convient à tous les ensembles de siphons-P en laiton coulé ou de tubulaires de 1 1/4 po (32 mm) ou 1 1/2 po (38 mm) et aux ensembles de robinets d'arrêt d'équerre de 3/8 po (10 mm) ou 1/2 po (13 mm).
Aptitude à recevoir une peinture	Appliquer de la peinture au latex
Caractéristiques de combustion (norme ASTM D-635)	S'éteint de lui-même 0 s (ATB) mm (AEB)
Résistance aux bactéries/moisissures	ASTM G21 et G22 – résultat : croissance de 0
Entretien	Se nettoie à l'aide d'un chiffon et de détergents ordinaires

La nouvelle fonction E-Z Tear-To-Fit et les attaches intégrées E-Z Grip rendent l'installation rapide et facile!

1. Déchirez le long des lignes de déchirure internes et dimensionnées pour une coupe rapide, propre et précise s'adaptant à presque toutes les configurations de tuyauterie. La flexibilité des revêtements facilite l'installation sur les tuyaux.
2. Appuyez les rebords l'un contre l'autre au niveau des encoches de doigts pour enfoncer les attaches internes E-Z Grip et obtenir une installation sécuritaire, sûre et inviolable. Pour retirer le revêtement, séparez fermement les rebords à l'aide une prise solide. Pour le réinstaller, appuyez de nouveau sur les rebords.


Garantie et codes

Ce produit PROFLO est couvert par une garantie limitée d'un an. Ce produit est conforme à l'article 4.19.4 de l'ADA; à la norme CABO/ANSI 4.20.4; à la norme UFAS 4.19.4; à la directive « Title 24 » de la Californie, à la norme UPC/IAPMO ICC; au Code du bâtiment portant sur la conception sans obstacle (Canada). Fabriqué aux États-Unis.

Spécifications du produit

PF201WH

Présenté avec l'accessoire PF205WH
(convient à toutes les crépines excentrées standards de 5 po pour fauteuil roulant).



PF200WH	un revêtement de siphon-P
PF201WH	un revêtement de siphon-P et un revêtement de robinet d'équerre et de conduite d'alimentation en eau
PF202WH	un revêtement de siphon-P, deux revêtements de robinet d'équerre et de conduite d'alimentation en eau
PF203WH	un revêtement de siphon-P, deux revêtements de robinet d'équerre et de conduite d'alimentation en eau, un revêtement de crépine d'about excentrée de 5 po (127 mm) pour fauteuil roulant
PF299WH	un revêtement de robinet d'équerre et de conduite d'alimentation en eau
ACCESSOIRES	
PF205WH	un ensemble de crépine excentrée de 5 po (127 mm) pour fauteuil roulant
RALLONGES	
PFEXT200WH	une rallonge de 16 po (406 mm) pour tuyau de vidange ou d'about

